










## Насадки и принадлежности для аппаратов LEISTER Триак, Диод и Велдинг Пэн, Хот-Джет, Лабор, Гибли для сварки прутком

<p>107.144 100.303 107.154</p>		<p>Стандартная насадка Ø 5 мм для Хот-Джета S и Лабора S Стандартная насадка Ø 5 мм для Триака S, Триака PID, Диода S и Диода PID Стандартная насадка Ø 5 мм для Гибли</p>
<p>106.996</p>		<p>Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Насаживается на стандартную насадку</p>
<p>106.989 106.990 106.991</p>		<p>Насадка быстрой сварки для круглого прутка Ø3 , Ø4 или Ø5 мм. Насаживается на стандартную насадку</p>
<p>106.992 106.993</p>		<p>Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7x3,7 мм или 7x5 мм. Насаживается на стандартную насадку</p>
<p>107.137</p>		<p>Насадка быстрой сварки для плоского прутка 8x2 мм. Насаживается на стандартную насадку</p>
<p>106.983 106.984  113.666 113.399</p>		<p>Насадка быстрой сварки для круглого прутка Ø3 или Ø4 мм. Насадка быстрой сварки с клином для круглого прутка Ø3 или Ø4 мм. Навинчиваются на Триак, Диод или Велдинг Пен.</p>
<p>106.985 106.986 113.370</p>		<p>Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7 или 7 мм. Насадка быстрой сварки с клином для профильного прутка 5,7 или 7 мм. Навинчиваются на Триак, Диод или Велдинг Пен..</p>
<p>106.988</p>		<p>Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Навинчивается на Триак, Диод или Велдинг Пен.</p>
<p>106.997</p>		<p>Торцевая фреза Ø5,5 мм для расшивки шва перед сваркой</p>